




対辺 ← 8mmスパナ掛け

スパナ掛け付きで  
固着したネジも  
ラクラク取りはずし!!



電ドラボール 替ビット ラインアップ

端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。 *New*



替ビット

品番No.	サイズ	台紙サイズ(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
USB161100	φ1×φ4.5×100	160×35×8	10	200	007704
USB162100	φ2×φ5×100	160×35×8	10	200	007711
USB162150	φ2×φ5×150	180×35×8	10	200	007728
USB163100	φ3×φ6×100	160×35×8	10	200	007735
USB166100	φ6×φ6×100	160×35×8	10	200	007742

●オープン価格

替ビット スパナ掛け付 *New*

品番No.	サイズ	台紙サイズ(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
USB162100S8	φ2×φ6×100	160×35×8	10	200	026552
USB163100S8	φ3×φ7×100	160×35×8	10	200	015822

●オープン価格

- △ご注意**
- 必ず電動工具本体の取扱説明書をお読みください。
  - 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  - 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  - ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

**POINT 01** スパナやモンキーレンチを掛けることが可能。高トルクが必要な箇所で活躍します。

**POINT 02** ショート事故、ワークへの傷つけ防止のための被覆チューブ付き。  
※絶縁ではありません。スパナ掛け部は導通しますので、取扱いにはご注意ください。

**POINT 03** 錆びついて固着したネジを緩めたり高トルクが必要なネジ締めにも。配電盤の解体や移設工事に。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 北関東営業所 〒1370-0044 群馬県高崎市若押町2丁目7番6号 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

www.vessel.co.jp

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

20051523.05

*New*

電ドラボール


No. 220USB-1/ 220USB-5

220USB



ドライバーは進化する。  
替えビットも進化する。

*New*  
スパナ掛け付  
新登場!



日本製

USB充電 6.35mm 高輝度LED 4.3.6v 800mAh Li-ion Battery





早締めはモーター  
でラクラク!!


# 電動 × 手動

本締めはいつもの  
ドライバー感覚で!!

電気・設備工事 盤の組み立て 機器・装置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY

圧倒的な使いやすさを誇るベッセルボールグリップドライバーが大きな進化を遂げる。  
リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した電動アシストの新提案。さらに、使いやすさの頂点へ。

軽量  
腰サックに入れてもラクラク!!



**3.6v**  
800mAh  
バッテリー充電ランプ  
Li-ion Battery



※回路保護のため、電動使用時に2N・m以上の負荷がかかると、赤色に点滅し動作が停止します。また、充電が15%以下になると同様に赤色に点滅します。

本体仕様	
品名	電ドラボール
型番	220USB-1/220USB-5
バッテリー容量	Li-Ion 3.6V 800mAh
回転数(無負荷)(最大)	280min <sup>-1</sup>
トルク(最大)	2N・m(電動)
耐久トルク(手動時)	10N・m
スリーブ	対応6.35mm、アルミスリーブチャック
適用ビット	対応6.35mm 片頭・両頭ビット
充電時間	約60分
充電回数※	約500回
連続使用時間	約40分(無負荷時)
ネジ締め付け回数	約200回(M4×20mm)
充電方式	Micro USB-typeB USB充電
入力(最大)	5V 1A
重量	160g(付属品含まず)
動作環境 / 充電環境	-10℃~45℃ / 0℃~40℃

充電器仕様	
入力	AC100~240V 50/60Hz
出力	5V 1A

※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。  
※バッテリーの交換はできません。

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル!  
ベッセルの電動ボールグリップドライバー。



高速回転で作業効率UP!  
無負荷回転数: 280min<sup>-1</sup>

ご使用できるネジ径: M6まで  
トルク範囲: 電動~2N・m / 手動~10N・m

スイッチ

軽い力で正転・逆転が操作できる、スライドスイッチ



USB 充電  
充電ポート  
USB端子で簡単充電

高輝度  
LED

LEDライト

暗い現場でも活躍する高輝度LEDライト



使用後も5秒間光る  
ディレイ仕様

スリーブチャック

両頭・片頭ビットが使えます



高耐久ギア内蔵

## 使い方

- 1) スイッチを前方に押し、右回転、手前に引くと左回転します。
- 2) 姿勢を整えて、グリップをしっかりと握ってください。



- 3) スイッチを操作し回転させてください(仮締め)。
- 4) 着座した瞬間にスイッチから手を離して、握り直してゆっくりと手締めを始めてください(本締め)。「ロックがかかる」手ごたえがあります。



《お願い》過度な負荷は故障につながります。特に、両手でないと緩まないようなネジへのご使用は避けてください。ドライバーが腰サックに入るようにギア部を小型設計しております。



No. 220USB-1

電ドラボール  
・USBケーブル付  
・ビット1本付属



USB充電ケーブル (1m)  
※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。

外装: 5セット


品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-1	ビット:Φ2 (100mm) USB充電ケーブル (1m)	010711

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm



No. 220USB-5

電ドラボール  
・ACアダプター付  
・ビット5本付属



専用ACアダプター  
USB充電ケーブル (1m)  
外装: 5セット

品番No.	付属品	JAN(4907587)
220USB-5	ビット:Φ1、Φ2×2、Φ3、Φ6 (100mm) 専用ACアダプター、USB充電ケーブル (1m)	010728

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm