




アプリケーション



バンパー成型後、塗装前




フィルムの巻き出し巻き取り



成型品のホコリ付着防止

外形寸法図



仕様

F-120R


イオン発生方式	圧電高周波 交流コロナ放電
印加電圧	AC10kV (p-p) (高圧電源部)
入力電圧・電流	DC24V ±5% 700mA (max.)
高さ×幅×奥行	H198×W162×D70mm (スタンド含む)
重量	0.9 kg
風量	3.66m ³ /min (HI)
騒音	HI:61dBA / LO:55dBA
オゾン発生量	0.05ppm以下 (測定距離50mm)
異常警告	高電圧出力停止 (赤LED)、ファンロック時 (赤LED)
保護機能	ファンモータ回転監視機能 (拘束検出)、 高電圧出力シャットダウン機能 (過負荷検出) フロントカバー安全装置 (開放時回路遮断)
使用温度・湿度	5~40℃ 35~65% R H (結露氷結のないこと)
保存温度・湿度	0~60℃ 35~85% R H (結露氷結のないこと)
使用距離	150~900mm
設置場所	屋内の非危険場所
除電時間	1.5秒以下 (HI、直進、距離300mm) (測定値)
イオンバランス	±10V以内 (出荷時、HI、直進、距離300mm) (測定値)
材質	本体:難燃性ABS樹脂 スタンド:ステンレス フロントカバー:難燃性ABS樹脂 放電針:インコネル合金
同梱品	取扱説明書 電源アダプタ AD24-IT AC入力ケーブル 1.8m

交換部品

フロントカバー (針電極付き)

F-120RCH

標準小売価格 **7,000円**
(税抜価格)




オプション部品

フィルタセット

F-120FS


標準小売価格 **1,500円**
(税抜価格)



フィルタ

L-90F

標準小売価格 **460円**
(税抜価格)



警告

- 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
- 結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
- 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
- 放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
- 本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがつかないようにしてください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771

8:30-17:30 ※平日の 12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

www.vessel.co.jp

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。24100100.00

静電気除去ファン No. F-120R

標準小売価格 47,300円(税抜価格)

用途

樹脂成型、電子部品
製造／組立／検査


独自の容量結合針で長期除電性能が安定。
除電エリアが広がる バタフライルーバー！





STAT·CLEAN
series

独自の容量結合針で 長期除電性能が安定。

独自設計の容量結合針(特許)で、優れたイオンバランスと長期性能を維持します。
高周波交流式圧電トランスでイオンを豊富に生成し、高速除電を実現しています。



除電性能



スリム&コンパクト

小型圧電トランスの開発により、軽量で使いやすいサイズを実現！

稼動状態が一目瞭然



2色LEDを用いた運転状況確認ランプ。電源を入れると緑色に点灯し、正常に動作していることを確認できます。
異常が発生すると、赤色に点灯。アラーム信号は外部に出力することができます。

逆帯電の心配が少ない

イオンバランス±10%以内。
静電気に対して弱い電子部品の静電気対策で効果があります。

外部アース端子つき



アース端子を別途設けています。
ACアダプタを経由してアースが取りにくい場合にご使用ください。

メンテナンスも容易に

針電極はフロントカバーにセットされています。フロントカバーを取り外すと一緒に取り出せますので、設備から離れたところで針電極の清掃が容易におこなえます。

低電圧DC24V

入力電圧はDC24Vの低電圧。
設備に組み込む際の安全性に配慮しています。

24V

CE対応

安全基準のCEマーキングに対応しています。

CE

除電エリアが広がる バタフライルーバー！

バタフライルーバー


CLOSE

中心付近を押すとCLOSE
…エアーが直進し早く除電
できます。



OPEN

外側を押すとOPEN
…エアーが拡散し除電範囲が
広がります。



直進



イオンバランス
+除電時間
-除電時間

風量:HI
風向:直進

150mm	300mm	600mm	900mm	
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	150mm
-	-1V	+1V	+2V	0mm
-	15.1s	6.3s	5.5s	150mm
-	24.8s	9.1s	8.0s	0mm
-1V	-1V	-1V	-1V	150mm
1.0s	1.2s	2.0s	3.0s	300mm
1.0s	1.4s	2.5s	4.0s	150mm
-	-3V	+1V	+2V	300mm
-	12.6s	5.6s	6.0s	150mm
-	16.7s	7.1s	8.2s	300mm
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	300mm

広角



イオンバランス
+除電時間
-除電時間

風量:HI
風向:広角

150mm	300mm	600mm	900mm	
-	-	+3V	+2V	300mm
-	-	17.2s	6.9s	300mm
-	-	18.2s	8.8s	150mm
-3V	-2V	+1V	+1V	0mm
3.2s	2.5s	3.5s	5.7s	150mm
3.8s	3.0s	4.5s	7.6s	0mm
-2V	-2V	-1V	+2V	150mm
1.3s	2.1s	5.7s	8.9s	300mm
1.4s	2.8s	8.5s	12.4s	150mm
-3V	-3V	-1V	+1V	300mm
2.3s	2.2s	3.4s	5.5s	150mm
2.2s	2.5s	4.1s	6.8s	300mm
-	-	+1V	+1V	300mm
-	-	10.5s	6.2s	300mm
-	-	14.1s	8.4s	300mm

風量:MD
風向:直進

150mm	300mm	600mm	900mm	
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	150mm
-	-	-	-	0mm
-	+2V	+2V	+1V	150mm
-	17.5s	9.2s	8.2s	300mm
-	23.6s	12.8s	10.8s	150mm
+2V	+1V	+1V	+1V	0mm
1.3s	1.6s	2.4s	3.8s	150mm
1.3s	1.8s	3.1s	5.0s	300mm
-	+1V	+2V	+2V	300mm
-	17.3s	6.9s	7.5s	300mm
-	25.0s	8.4s	9.5s	300mm
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	300mm

風量:MD
風向:広角

150mm	300mm	600mm	900mm	
-	-	+1V	+1V	300mm
-	-	7.8s	9.1s	300mm
-	-	9.7s	12.4s	150mm
-3V	-3V	+1V	+1V	0mm
3.6s	2.9s	4.0s	6.7s	150mm
4.0s	3.3s	5.1s	8.8s	300mm
-2V	-2V	+1V	+2V	300mm
1.4s	2.5s	6.3s	10.9s	300mm
1.5s	2.8s	9.9s	14.1s	300mm
-3V	-1V	+1V	+1V	300mm
2.4s	2.7s	3.8s	6.1s	300mm
2.4s	3.0s	4.7s	8.4s	300mm
-	-	-1V	+1V	300mm
-	-	10.1s	7.1s	300mm
-	-	13.2s	9.5s	300mm

風量:LO
風向:直進

150mm	300mm	600mm	900mm	
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	150mm
-	-	-	-	0mm
-	-	+2V	-1V	150mm
-	-	11.3s	10.5s	300mm
-	-	15.1s	15.6s	150mm
-1V	+1V	-1V	+1V	0mm
1.6s	1.9s	2.8s	4.4s	150mm
1.5s	2.2s	3.6s	5.9s	300mm
-	-	+2V	+1V	300mm
-	-	9.3s	8.7s	300mm
-	-	10.7s	12.4s	300mm
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	300mm
-	-	-	-	300mm

風量:LO
風向:広角

150mm	300mm	600mm	900mm	
-	-	+2	+1	300mm
-	-	8.6s	11.7s	300mm
-	-	11.2s	14.3s	150mm
-2V	-2V	+2V	+2V	0mm
4.2s	3.6s	4.9s	7.7s	150mm
4.5s	4.0s	6.0s	10.0s	300mm
-2V	-1V	+1V	+1V	300mm
3.7s	3.1s	4.6s	7.5s	300mm
4.0s	3.5s	5.7s	9.7s	300mm
-2V	-1V	+1V	+1V	300mm
3.7s	3.1s	4.6s	7.5s	300mm
4.0s	3.5s	5.7s	9.7s	300mm
-	-	+1V	+1V	300mm
-	-	8.7s	10.7s	300mm
-	-	10.4s	15.2s	300mm

測定条件 ±1000V→±100V、室温:25±2℃、湿度:50±5%、風速:HI/MD/LO、ルーバー:直進/広角 測定器:TREK 158 (上記はサンプル機による測定値です。保証値ではありません。)