

静電気除去ミニファン

イオン発生方式：交流コロナ放電式 印加電圧：AC3.5kV

F-6R

- 小型・軽量ボディ。
- 風量は2段階に調整可能。
- 取り付けに便利なクリップ付き(F-6RCL)。
- 汎用スタンド付き(F-6RST)。



CE

商品コード	品番	入力電源	消費電流 (mA) typ.	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	最大風量 (m³/min)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621661	F-6RCL	DC24V±5%	210	3.0秒以下	±10V以内	58.5	0.78	0.52	020178
621660	F-6RST	DC24V±5%	210	3.0秒以下	±10V以内	58.5	0.78	0.47	020161


(除電時間・イオンバランス:正面150mm 風量最大、騒音:正面1m 風量最大、重さ:クリップ/スタンド含む)
付属品:電源アダプター AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)

静電気除去クロスフローファン

イオン発生方式：交流(20kHz)コロナ放電式 印加電圧：AC9.2kV (p-p)

CF

- 幅広く、均一な風を送り出すクロスフローファンとイオンの流れを考慮したフロントカバー設計で、優れた除電性能を実現。ボリューム操作で風量を無段階に調整可能。
- フロントカバーにスライド式のクリーニングブラシを装着し、いつでも針電極のメンテナンスをすることが可能。本体底面に掃除・交換が簡単なラフフィルターを採用。
- ファンモーター異常停止と高電圧出力停止の監視機能付き。



CE

商品コード	品番	入力電源	消費電流 (mA) max.	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	最大風量 (m³/min)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621656	CF-300	DC24Vリップル(p-p)±10%以下	500	1.5秒以下	±10V以内	48	2.5	2.9	019233
621673	CF-600	DC24Vリップル(p-p)±10%以下	900	1.5秒以下	±10V以内	51.7	5	4.6	014559


(除電時間・イオンバランス:正面300mm 風量最大、騒音:正面1m 風量最大)
CF-300付属品:電源アダプター AD24-IT(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ 1個
CF-600付属品:電源アダプター AD24-IT19、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ 2個(本体取付済)、ゴムワッシャ2枚、スタンド2枚、角度調整ノブ2個

静電気除去3ファン

イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式 印加電圧：AC9.5kV (p-p)

L-90

- バタフライルーバー機能でフロントカバーの風向角度の変更が可能。
各々高速で除電するスポット除電とワイドに除電するエリア除電と使い分けことができ、組み合わせで多用途に除電可能。
- 独自の容量結合の針電極ですぐれたイオンバランスと長期的性能を維持。
- 軽量設計。
- フロントカバーは取り外しができ、針電極のメンテナンスも容易。



商品コード	品番	入力電源	消費電流 (A) max.	除電時間	イオンバランス	騒音 (dBA)	最大風量 (m³/min)	重量 (kg)	JAN (4907587)
621627	L-90	DC24V±5%	3.0	1.5秒以下	±10V以内	75.4	7.1	5.7	019219

(除電時間・イオンバランス:正面150mm 風量最大、騒音:正面1m 風量最大)
付属品:電源アダプター AD24-IT37(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)

G-9

静電気除去発電ガン

レボリューション

除電ガン革命!

ケーブルの断線/修理がない

除電エアガンのトラブルNo.1「配線故障」から解放!

別置きの高圧電源が不要

コンセントも長く伸ばした高圧ケーブルも、もう要らない!

エアースホースだけで足元すっきり

広く歩き回る作業で、引っかかりからず安心!



G-9

静電気除去 発電ガン

エアータービンでモーターを回転させて
イオン生成のための電力を発電。
ACアダプターや高圧配線の必要がなく、
エアースホースの配管だけですぐに使用できます。

特許登録済

静電気除去
発電ガン

※写真はイメージです。

ガンタイプ

ガンタイプ

ノズルタイプ

スタートバスター

バスタータイプ

イオンパワード
クリーナー

EPAシステム

導電性ゴムマット

導電疲労
軽減マット
静電気測定器EPAパイプ
システムEPA
フローリング

ウオーカー